

HOLEX**Lamellslipskiva long life ZA konisk, Ø 100 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	565283 40
GTIN	4062406159368
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

- **Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.**
- **Glasfibervävrandell för optimalt presstryck.**
- **Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.**
- **Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.**

long life - Mycket tät lamellanordning för **maximal användningstid**. Hål-Ø 16 mm.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningslappning och kantbearbetning.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	konvex
hål-Ø	16 mm
skiv-Ø	100 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 100 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		