

**DNMG 150604, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150604 CA515 Sort: CA515
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Primäranvändning	P
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning