

**DNMG 150608, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PS

Skärdjup a_p : 1 - 4 mm

Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PS
Primäranvändning	P
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning