

## Koordinatmätorn, Gänga: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	494250 M6
GTIN	4046122918614
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Koordinatmätorn för bestämning av position och uppriktning av invändiga gängor vid användning av ett koordinatmätinstrument eller taktilt mätmikroskop MM1 med taktilt mätsystem TP20.

#### Användningsdata:

Genom en stigningsfördröjning i gängan stöder sig dornen mot två gängvarv (upptill och nedtill) och centreras över flanken i gängan. På den släta funktionsytan mäts uppriktningen i rymden med en sond.

### Teknisk beskrivning

Material	Tolkstål
Mått L1	31 mm
Ø D	6 mm
Mått L2	12 mm
Nyckelvidd SW	4 mm
Mått L3	10 mm
Kalibrering	L10
Produktslag	Mätorn

### Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90