

**DC.T 11T308, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 390 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning