

**CCMT 120408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260204 CA515
GTIN	4960664674978
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning