

**CCMT 09T302, Sort: CA515****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260194 CA515 |
| GTIN | 4960664674930 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 110 - 380 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| spån-brytare | GK |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |
| Sort | CA515 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 |
| Antal byten/skär | 2 |

| | |
|------------|------------------------|
| Tolerans | M |
| Produktlag | Vändskär för svarvning |