



Skiftnyckel med snabbjustering, totallängd: 375mm



Beställningsdata

Ordernummer	813920 375
GTIN	3662424092244
Artikelklass	83H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomisk form, förkromad. Käftställning 22,5°. Tidsbesparande och snabb inställningsmekanism. Med metrisk och tumindelad **skala** på käften.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Teknisk beskrivning

totallängd	15 tum
totallängd	375 mm
största nyckelvidd	50 mm
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Käftvinkel	22,5 grad
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	nej
Produktslag	Skiftnyckel

