

**Skrubbslipskiva Silver, skiv-Ø×skivbredd: 115X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Grovslipskiva **Silver** med andel av **precisionsformat keramikorn** för hög avverknings effekt och bra användningstid. För **rostfritt stål och stål**.

**Användningsdata:**

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

**Specifikation:**

**A36P-BF.**

**Teknisk beskrivning**

skivbredd	7 mm
skiv-Ø	115 mm
hål-Ø	22,23 mm
Serie	SILVER
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		