

Garant**Transportvagn med PU-hjul, invändig bredd mm/modell: 452/A****Beställningsdata**

Ordernummer	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Artikelklass	91L

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Stabilt chassi med vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (Ø 160 mm). Stolpramarna skruvas fast så att de griper in i chassi och skjuthandtag. Sidoväggarna perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter.

leveransinnehåll:

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och PU-hjul.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, sidväggar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassetter finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 925 mm

bottenyta (bredd): 500 mm

bottenyta (djup): 800 mm

invändig bredd: 452 mm

antal bärskenor (1 nivå): 3

antal verktygskassetter (1 nivå): 5

Teknisk beskrivning

höjd	925 mm
antal verktygskassetter (1 nivå)	5
Ø hjul	160 mm
antal fasta hjul utan broms	2
bottenyta (bredd)	500 mm
maximal bärförmåga	400 kg
bottenyta (djup)	800 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	PU
invändig bredd	452 mm
Modell	A
Djup	800 mm
antal bärskenor (1 nivå)	3
Bredd	500 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-transportvagn

Tillbehör

Verktygskasset med verktygshållare för verktygsskaft HSK100	970125 HSK100
Verktygskasset med verktygshållare för verktygsskaft HSK50	970125 HSK50
Verktygskasset med verktygshållare för verktygsskaft SK40	970125 SK40
Hylla med lock för systemtransportvagn Bredd 452 mm	970175 452

Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft VDI20	970125 VDI20
Hylla för systemtransportvagn Bredd 452 mm	970170 452
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft C4	970125 C4
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft VDI30	970125 VDI30
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft 0	970125 0
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft C6	970125 C6
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft HSK80	970125 HSK80
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft HSK40	970125 HSK40
Bärskena för UNIT-verktgskassett Bredd 452 mm	970110 452
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft VDI40	970125 VDI40
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft C5	970125 C5
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft C8	970125 C8
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft SK50	970125 SK50
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft SK30	970125 SK30
Verktgskassett med verktgshållare för verktgsskaft HSK63	970125 HSK63