

**Garant****Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 8X110mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789040 8X110  |
| GTIN         | 4062406163365 |
| Artikelklass | 71C           |

**Beskrivning****Utförande:**

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. **4×90° geometri** med specialutvecklade **lika höga egg**ar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrarstomme som ger behagligt lugn borrarbning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. **Radiellt** format **armeringsskydd**: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden. Robust **hel** hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

**Fördel:**

- **Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrarbning av dymlingsdugliga hål.**
- **4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.**

**Användningsdata:**

För borrarbning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| total längd                   | 110 mm          |
| spirallängd                   | 50 mm           |
| Ø                             | 8 mm            |
| Skärmaterial                  | VHM             |
| Användning med slag/utan slag | slagbollarbning |
| Skaft                         | SDS Plus        |
| Produktslag                   | Stenbollar      |

