

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp, djup 28G, 4 golvstyrda utdrag, höjd: 1000 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	971625 1000
GTIN	4062406165499
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för festsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottenråg och perforerade paneler.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

OBS!:

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på **absolut plana underlag!**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

Teknisk beskrivning

Vertikalutdragslåda bredd	160 mm
Djup	700 mm
vertikalutdragets effektiva bredd	153 mm
Bredd	750 mm
vertikalutdragets effektiva djup	627 mm
vikt	188 kg
höjd	1000 mm
bredd i G	30
djup i G	28
vertikalutdragets effektiva höjd	750 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-vertikalskåp för tung belastning