

ROLLER**Kedjerörfixtur Anaconda WB, spännvidd för rör upp till: 6tum****Beställningsdata**

Ordernummer	868650 6
GTIN	4044942127612
Artikelklass	84B

Beskrivning**Utförande:**

Robust kedjerörfixtur för fastsättning på en arbetsbänk. För enkel och säker fastspänning av rör med specialtandade v-formigt utförda spännbackar och stabil spännkedja med snabbblås.

- **Stabil vridsäker gjuten konstruktion hos bottenplattan med integrerad kedjerörfixtur, rörstöd, bockningsanordning.**
- **Specialtandad och härdad dubbelspännback, lätt utbytbar, prismaformad, för säker fastspänning av rören.**
- **Spännkedja med stabila kättinglänkar, lätt att spänna med snabbblås och trapetsgångad spindel.**
- **För fastsättning på arbetsbänk – observera arbetsbänkens bärförmåga.**

Användningsdata:

Säker fastspänning av 1/8 tum – 6 tum (10 - 165 mm) rör och massivt material.

OBS!:

Justerbart materialstativ nr 919904 och arbetsbänkar från nr 921001 finns i katalogen Företagsutrustning.

Teknisk beskrivning

spännvidd	10 - 165 mm
-----------	-------------

gripvidd rör från – till	1/8 - 6 tum
vikt	21 kg
Produktslag	Rörskruvstycke