

Waldmann **Armatyr med ställbar arm Taneo ESD, effektförbrukning: 31W****Beställningsdata**

Ordernummer	972280 31
GTIN	2050002011731
Artikelklass	93L

Beskrivning**Utförande:**

Specialmaterial och beläggningar möjliggör en **kontrollerad avledning** av spänningar. Effektiv, högklassig och underhållsfri LED-teknik för yttäckande, homogen, skugg- och bländfri belysning. Folietangenter med till/från och dimmer (ned till 10 % steglöst med minnesfunktion). Fjäderavlastat länksystem med 3D-ledat huvud. Färgtemperatur neutralvit med 4000 K. Med 24 lysdioder.

Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdiodlampor) kan bytas av tillverkaren.

Drivenheten (nätrel och kabel) kan bytas av slutanvändaren.

leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma. Spännvidd 0 – 70 mm. (Bordsklämman inte ESD-ledande). 3,0 m anslutningskabel med eurokontakt. **Inklusive ESD-jordningsspiralkabel med anslutning 10,3 / 10,3 mm.**

Teknisk beskrivning

armaturens längd	398 mm
Typ av fäste	bordsklämma
Ljutfärg	neutralvit K

armaturens höjd	33 mm
antal lysdioder	24
effektförbrukning	31 W
3D-ledarmens aktionsradie	180 grad
Energiförsörjning	Nätdriven
armaturens bredd	136 mm
Ljuskällan utbytbar	nej
märkspänning	250 V
färgtemperatur	4000 K
Kontakttyp ingång	C
Strömbrytare	ja
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa