

Garant GRIDLINE

**ESD-arbetskiva, djup 750 mm, Skivans längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972160 1000
GTIN	4062406166953
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Bärande platta av 50 mm **volymledande** spånskiva. Övre ytskikt av **ledande** HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm **antistatisk ABS-list** runt om.

**OBS!:**

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetsskivans undersida. Måste beställas separat.

ESD-arbetskivan får bara användas med ESD-stödben och ESD-knutplåtar.

**Teknisk beskrivning**

Jordning	central, på arbetsskivans undersida
Beläggning arbetsskiva	ledande HPL-laminat
Material arbetsskiva	Spånskiva volymledande
Längd	1000 mm
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
ESD-utrustning	ja
Tjocklek	51,6 mm
Beläggningstjocklek	0,8 mm
Skivans längd	1000 mm
volymledande kärna	ja
Tätskikt med ledningsförmåga	ja
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Produktnamnsattribut	djup 750 mm
Djup	750 mm
Produktslag	Bänkskiva