

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 300/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 150

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
vikt	25 kg

höjd	300 mm
effektiv höjd för lådor	225 mm
effektiv höjd	225 mm
Djup	650 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal lådor	2
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	12
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva djup	500 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 150 mm	972035 150
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor husets höjd 300 mm	972030 300
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21