

Garant GRIDLINE

ESD-stödben, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972180 800
GTIN	4062406166984
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelstyrningar - medger enkel och korrekt dragning av medieledningar/kablar.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Till stödben utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 972195 som förstärkning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Alla plastdelar är icke ESD-ledande. Ingen jordning möjlig via fotdelar.

Teknisk beskrivning

passar till skivdjup	750 mm
höjd	800 mm
Bredd	50 mm
Djup	700 mm

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Stödben