

Garant GRIDLINE

ESD-stödben inkl. manuell höjdjustering, höjd: 900 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972185 900
GTIN	4062406167455
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelstyrningar - medger enkel och korrekt dragning av medieledningar/kablar.

Höjdjustering 150 mm.**Lackering:**

Som standard ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

OBS!:

Till stödben utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 972195 som förstyrkning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Alla plastdelar är icke ESD-ledande. Ingen jordning möjlig via fotdelar.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

höjdinställningsområde: 900 - 1050 mm

Bredd: 50 mm

Djup: 700 mm

passar till skivdjup: 750 mm

Teknisk beskrivning

höjdinställningsområde	900 - 1050 mm
Bredd	50 mm
passar till skivdjup	750 mm
Djup	700 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produktslag	Stödben, höjjusterbart, till arbetsbänk