

Garant GRIDLINE

**ESD-modul för energi och medier, Modulslag: USB/5V****Beställningsdata**

Ordernummer	972220 USB/5V
GTIN	4062406167967
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Användningsdata:**

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontaktyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.

Tyskland/DE: Typ F

Schweiz/CH: Typ J

Italien/IT: Typ L

Frankrike/FR: Typ E

Tjeckien/CZ: Typ E

England/GB: Typ G

Danmark/DK: Typ K

USA/US: Typ B

**Passar till:**

Nr 972200 – 972203.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

**OBS!:**

- **Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.**
- **Artikelnr 972220 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.**
- **Första anslutningar samt anslutning av stickkontakt- och uttagsdelar från ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.**

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Delningsenhet: 1E

Beskrivning: USB-laddare för ackumulatörer med USB-anslutning, utspänning 5 V/DC, laddström max. 3000 mA.

Utförande: 2× kontakttyp A

## Teknisk beskrivning

Delningsenhet	1E
Beskrivning	USB-laddare för ackumulatörer med USB-anslutning, utspänning 5 V/DC, laddström max. 3000 mA.
Utförande	2× kontakttyp A
Materialtjocklek	1,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul