

Garant GRIDLINE

**ESD-avläggsskiva av stålplåt, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	972062 1000
GTIN	4062406167127
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust stålplåt. Inställbar i 100 mm raster i Workstation-vagn, kan lutas 20°.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

höjd: 100 mm

invändig bredd: 920 mm

effektivt djup: 610 mm

vikt: 9 kg

**Teknisk beskrivning**

vikt	9 kg
effektivt djup	610 mm
invändig bredd	920 mm
höjd	100 mm
Hylla utförande	med skyddskant
Materialtjocklek	1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	20 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Produktlag

Avläggsskiva