

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med ESD-beläggning, Längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972010 1000
GTIN	4062406167004
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation mLevel, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjjustering i 25 mm-raster genom fotdel med fixeringskruvar. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida. **3 mm antistatisk ABS-list runt om**. Central jordningspunkt på arbetsskivans undersida. Ingen jordung via fotdelarna.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

vikt	60 kg
Steglös höjdställning	nej
Beläggning arbetsskiva	ledande HPL-laminat
Modell	mLevel
Bredd	1000 mm
Djup	800 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	750 - 1000 mm
arbetsskiva längd	1000 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Material arbetsskiva	ESD-arbetskiva
Beläggningstjocklek	0,8 mm
Serie	Workstation
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdtjämnning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord