

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med ESD-beläggning, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972015 2000
GTIN	4062406167080
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas **arbetskvans höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.** Central jordningspunkt på ESD-arbetskvans undersida. Ingen jordning via fotdelarna. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetskvivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).**

Teknisk beskrivning

Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
vikt	105 kg
Steglös höjdställning	ja
arbetsskiva längd	2000 mm
Beläggningstjocklek	0,8 mm
Material arbetsskiva	ESD-arbetsskiva

Modell	eLevel+
Arbetskiva (djup)	700 mm
Princip för höjdjustering	endast arbetskiva
Bredd	2000 mm
Djup	800 mm
Beläggning arbetskiva	ledande HPL-laminat
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
Serie	Workstation
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord