

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med ESD-beläggning, Längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972015 1000
GTIN	4062406167066
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas **arbetskvans höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.** Central jordningspunkt på ESD-arbetskvans undersida. Ingen jordning via fotdelarna.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetskvivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).**

Teknisk beskrivning

Höjinställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	670 - 990 mm
Bredd	1000 mm
vikt	78 kg
Serie	Workstation
Material arbetskviva	ESD-arbetskviva
arbetskviva (tjocklek)	40 mm

Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Djup	800 mm
Steglös höjdställning	ja
Beläggning arbetsskiva	ledande HPL-laminat
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
arbetsskiva längd	1000 mm
Princip för höjdjustering	endast arbetsskiva
Modell	eLevel+
Arbetskiva (djup)	700 mm
Beläggningstjocklek	0,8 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord