

Garant GRIDLINE

ESD-stolpar, höjd: 1362mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972080 1362
GTIN	4062406167158
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom skarvplåtar saknas. Upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan samt gängade hylsor på fram- och insidan för infästning av ytterligare moduler som perforerad panel, avläggsskiva med mera. Öppningar på stolpens sida för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 och ESD-arbetsbänkar nr 972150–972160. Perforerad panel 2 × nr 972100 resp. Nr. 972101.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Lämplig för fastsättning av bärmkonsoler.

Teknisk beskrivning

Serie	Workstation
Djup	100 mm

vikt	8 kg
Bredd	40 mm
maximal bestyckning med perforerad panel	2 st nr 972100 eller nr 972101
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	50 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bärande stolpe