

Garant GRIDLINE

ESD-mediomodul för stolpe, Modulslag: DE250/ONOF**Beställningsdata**

Ordernummer	972082 DE250/ONOF
GTIN	4062406167172
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt. Skruvas fast på stolparnas sidor. Med ett jordat eluttag och komplett ledningsdragning samt till-/frånkontakt för belysningsenhet.

Passar till:

Bärande stolpar nr 972080.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.
Endast två eluttag kan monteras per stolpe.

Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
Serie	Workstation
Bryteffekt	250 V / 10 A
Märkström	16 A

Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Antal eluttag typ F	1
Strömbrytare	ja
Eluttag typ	F
Strömtyp	AC
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul