

Garant GRIDLINE

ESD-skena med smådelsådor., Längd (mm) /antal lådor: 2000/19**Beställningsdata**

Ordernummer	972121 2000/19
GTIN	4062406329266
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Skena av stålplåt. Utrustning med olika smådelsbehållare kan ske på en och samma skena. Bärförmåga fördelad över längden 50 kg.

Passar till :

Montering genom **upphängning** i de bärande stolparna och i materialvagnen.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

inbyggnadshöjd: 100 mm

Antal lådor: 19

Behållare typ: ECB5

Färg öppen förvaringslåda: svart

lyftförmåga: 50 kg

Teknisk beskrivning

Antal lådor	19
inbyggnadshöjd	100 mm
lyftförmåga	50 kg
Behållare typ	ECB5
Färg öppen förvaringslåda	svart
Multifixutförande	med öppen förvaringslåda
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Produktslag

Lådlist

Tillbehör

Öppna ESD-lådfack PP-sats Typ ECB5

972330 ECB5

ESD-skena med smådelsådor. Längd (mm) /antal lådor
2000/LEER

972121 2000/LEER