

Garant GRIDLINE

ESD-avläggsskiva av stålplåt, Passar för typ: 1500**Beställningsdata**

Ordernummer	972111 1500
GTIN	4062406167448
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Med jordningskabel. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. **Justeringsområde i djupled 110 mm.** Kan spärras **90° vågrätt** och **110° lutande.**

Passar till :

Monteras genom **upphängning** i de bärande stolparna och i materialvagnen (storlek 1000).

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

invändig bredd: 1380 mm

effektivt djup: 300 mm

inbyggnadshöjd: 80 mm

Djupinställningsområde: 110 mm

Teknisk beskrivning

Djupinställningsområde	110 mm
inbyggnadshöjd	80 mm
invändig bredd	1380 mm
effektivt djup	300 mm
Hylla utförande	Standard
Materialtjocklek	1,5 mm

Hyllplanets bärformåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Avläggsskiva