

Garant GRIDLINE

ESD-modul för energi och medier, Modulslag: USB**Beställningsdata**

Ordernummer	972220 USB
GTIN	4062406167882
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Användningsdata:**

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontaktyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.

Tyskland/DE: Typ F

Schweiz/CH: Typ J

Italien/IT: Typ L

Frankrike/FR: Typ E

Tjeckien/CZ: Typ E

England/GB: Typ G

Danmark/DK: Typ K

USA/US: Typ B

Passar till:

Nr 972200 – 972203.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

- **Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.**
- **Artikelnr 972220 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.**
- **Första anslutningar samt anslutning av stickkontakt- och uttagsdelar från ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.**

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Delningsenhet: 1E

Beskrivning: USB 2.0 High Speed-uttag för anslutning från kringutrustning till en dator. Enbart för dataöverföring. Ej lämpad för laddning.

Utförande: 2× kontakttyp A

Teknisk beskrivning

Beskrivning	USB 2.0 High Speed-uttag för anslutning från kringutrustning till en dator. Enbart för dataöverföring. Ej lämpad för laddning.
Utförande	2× kontakttyp A
Delningsenhet	1E
Materialtjocklek	1,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul