

Garant GRIDLINE

**ESD-skena med smådelsådor., Längd (mm) /antal lådor: 1000/9****Beställningsdata**

Ordernummer	972121 1000/9
GTIN	4062406329228
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Utförande:**

Skena av stålplåt. Utrustning med olika smådelsbehållare kan ske på en och samma skena. Bärförmåga fördelad över längden 50 kg.

**Passar till :**

Montering genom **upphängning** i de bärande stolparna och i materialvagnen.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

inbyggnadshöjd: 100 mm

Antal lådor: 9

Behållare typ: ECB5

Färg öppen förvaringslåda: svart

lyftförmåga: 50 kg

**Teknisk beskrivning**

inbyggnadshöjd	100 mm
lyftförmåga	50 kg
Färg öppen förvaringslåda	svart
Antal lådor	9
Behållare typ	ECB5
Multifixutförande	med öppen förvaringslåda
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Produktslag

Lådlist

---

**Tillbehör**

Öppna ESD-lådfack PP-sats Typ ECB5

972330 ECB5

ESD-skena med smådelsådor. Längd (mm) /antal lådor  
1000/LEER

972121 1000/LEER