

Garant**ESD-arbetsnurrstol, tygstoppling, med glidknappar, låg, Typ: ESD****Beställningsdata**

Ordernummer	972651 ESD
GTIN	4062406198176
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med synkronmekanik. Sitsstoppling och ryggstöd av **ESD ledande specialtyg**. Förhindrar statisk uppladdning. Ledande femarmat fotkors av aluminium. Hög säkerhet tack vare användning av en sats med 5 ESD-hjul/-glidfötter. Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

Användningsdata:

För säkert och kontrollerat arbete med RSD-känsliga komponenter och enheter. Förhindrar skador på elektroniska komponenter orsakad av okontrollerad elektrisk urladdning.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivning

sitsbredd	470 mm
färg sitsmaterial	antracit
Ryggstöds inställningsområde	60 mm
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
ryggstöd höjd	600 mm
sitsdjup	450 mm
Utförande	utan rullar
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	490 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol