

Garant

ESD-arbetsnurrstol, tygstoppning, med glidknappar och fotring, hög, Typ: ESD

**Beställningsdata**

Ordernummer	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med synkronmekanik. Sitsstoppning och ryggstöd av **ESD ledande specialtyg**. Förhindrar statisk uppladdning. Ledande femarmat fotkors av aluminium. Hög säkerhet tack vare användning av en sats med 5 ESD-hjul/-glidfötter. Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Användningsdata:

För säkert och kontrollerat arbete med RSD-känsliga komponenter och enheter. Förhindrar skador på elektroniska komponenter orsakad av okontrollerad elektrisk urladdning.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivning

Inställningsområde för sittdjup	40 mm
sitsdjup	450 mm
Ryggstödetts inställningsområde	60 mm

ryggstöd höjd	600 mm
sitsbredd	470 mm
färg sitsmaterial	antracit
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	640 - 890 mm
Produktslag	Arbetsstol