

Garant GRIDLINE

Lådinsats med verktygshållare, 26×24G, för verktygsskaft: C8**Beställningsdata**

Ordernummer	970705 C8
GTIN	4062406180867
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

Användningsdata:

För insättning i utdragslådor.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).**

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd utan verktygshållare: 60 mm

antal verktygshållare: 25

axelavstånd (A): 126 mm

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G: 26

passande till utdragslådor med effektivt djup i G: 24

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	126 mm
höjd utan verktygshållare	60 mm
antal verktygshållare	25
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24

Lådornas effektiva yta i G	26x24
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Lådinsats för CNC-verktygsskåp

Tillbehör

Plasthylsa Typ C8	947390 C8
-------------------	-----------