

Garant GRIDLINE

Lådinsats med verktygshållare, 26×24G, för verktygsskaft: HSK50**Beställningsdata**

Ordernummer	970705 HSK50
GTIN	4062406180881
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

Användningsdata:

För insättning i utdragslådor.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).**

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd utan verktygshållare: 60 mm

antal verktygshållare: 52

axelavstånd (A): 86 mm

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G: 26

passande till utdragslådor med effektivt djup i G: 24

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	86 mm
antal verktygshållare	52
höjd utan verktygshållare	60 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	26

Lådornas effektiva yta i G	26x24
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Lådinsats för CNC-verktygsskåp

Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK50	947390 HSK50
----------------------	--------------