

Garant GRIDLINE

**Lådinsats med verktygshållare, 26×24G, för verktygsskaft: HSK100****Beställningsdata**

Ordernummer	970705 HSK100
GTIN	4062406180911
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

**Användningsdata:**

För insättning i utdragslådor.

**Lackering:**

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).**

**OBS!:**

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd utan verktygshållare: 60 mm

antal verktygshållare: 20

axelavstånd (A): 160 mm

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G: 26

passande till utdragslådor med effektivt djup i G: 24

**Teknisk beskrivning**

höjd utan verktygshållare	60 mm
antal verktygshållare	20
axelavstånd (A)	160 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24

Lådornas effektiva yta i G	26x24
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Lådinsats för CNC-verktygsskåp

---

## Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK100	947390 HSK100
-----------------------	---------------