

**Garant****Arbetsnurrstol, konstläder, med hjul, låg****Beställningsdata**

Ordernummer	965034
GTIN	4045197739537
Artikelklass	91Z

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomisk arbetsstol med synkronteknik. Den mjuka ytan av konstläder är lättskött och tvättbar. Med orangefärgad dubbelfog med förskjutning. Femarmat fotkorsav aluminium.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittdjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Bromsade dubbelhjul med mjuk polyuretanlöpyta.

**Utförande reklamtext:**

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

**Norm:****DIN 68877**

## Teknisk beskrivning

färg sitsmaterial	svart
ryggstöd höjd	600 mm
Svankstöd	ja
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Armstödsparret kan anpassas	ja
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Norm	DIN 68877
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Permanentkontakt återställning	ja
Ryggstödetts inställningsområde	60 mm
sitsdjup	450 mm
lyftförmåga	120 kg
Synkronmekanism	ja
sitsbredd	470 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Material sitsyta	Konstläder
Fotkors utförande	Rullsats
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	480 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol

## Tillbehör

Reservhjul(1 sats = 5 st)	962517
---------------------------	--------

Multifunktionsarmstödspär, för GARANT arbetsnurrstol  
Typ

---

965047