

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 18-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236553 18-210
GTIN	4047109240933
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskår!

Typ: Inox

ISO-kod vändskär: SOEX 060306

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	18-210
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 060306
Antal byten/skår	4
Sort	BK7935
Typ	Inox

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Vändskär för borring