

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 13-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236553 13-210
GTIN	4047109258310
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Bör ej användas som centrumskår!**

Typ: Inox

ISO-kod vändskär: SOEX 050204

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 050204
Beteckning	13-210
Serie	KUB Quatron®
Antal byten/skår	4
Sort	BK7935

Typ	Inox
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring