

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 39-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskår! Endast för KUB Centron Powerline.

Typ: Inox

ISO-kod vändskär: SOEX 110508

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,22 mm/v

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 110508
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,22 mm/v
Beteckning	39-210
Sort	BK7935
Typ	Inox
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för borning