

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234000 20
GTIN	4045197739674
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Användning reklamtext:

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

OBS!:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L _s	56 mm
Skruvsats för vändskär	239700 6IP1 (1,0 Nm)
ISO-kod vändskär	SOGX 070306
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	40 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Serie	Power Drill

Nominell \varnothing D	20
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	58 mm
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6535
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6640
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB630
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6810
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborring
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239700 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0