

Garant**Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X4****Beställningsdata**

Ordernummer	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Artikelklass	91B

Beskrivning**Utförande:**

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.

80 mm djupa halkslyddsräfflade steg.

EasyHandle Haptoprene®-handtag med klämmekanism, halksäker BalanceBase stegfot.

4-faldigt skruvkopplad massiv stegled av aluminium. Med 2 mycket starka perlonremmar som isärglidningsskydd. Med SafeStep-markering, anger det högsta beträdbara steget.

Utan avläggsskål.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i **Antracit RAL 7016**.

Teknisk beskrivning

Stolphöjd	73 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm

Steg utförande	steg 2
stegens längd	0,93 m
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
vikt	6,7 kg
arbetshöjd ca.	2,5 m
utvändig bredd längst ned	0,46 m
längd L	0,93 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	trappstege