

Garant**APET 180531 FR, HU7810, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215211 ALU
GTIN	4045197673800
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Typ	ALU
Hörnradie	1,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APET 180531 FR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		