

3M Scotch-Brite™

**Slipnylonark CF-PRO, 152×228 mm, Slipnylonets struktur: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	555999 280
GTIN	480116492690
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning. Högeffektiv slipduk med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör **aggressiv slipning**, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu **jämnare slipbild**.

**Fördel:**

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

**Användningsdata:**

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

**Teknisk beskrivning**

Slipnylonets struktur	280
finhetsgrad	medelfin
Motsvarande kornstorlek	280 - 360
Utförande	A Very Fine
Färg	röd

3M-beteckning	CF-PRO
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	152 mm
Längd	228 mm
Produktnamnsattribut	152×228 mm
Produktslag	Slipnylonark

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

### Tillbehör

Handklots	556020
Dorn	556030