

Garant**SOGX 130511, HB6715, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	234097 GG
GTIN	4045197742438
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

OBS!:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsart HB630).

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 130511
Sort	HB6715
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,13 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
torrt	lämplig		