

Garant**SOGX 100408, HB6810, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	234070 ALU
GTIN	4045197742384
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 100408
Sort	HB6810
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,08 - 0,21 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	220 m/min	N
vått maximal	lämplig		