

**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223312 GG
GTIN	4960664732951
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

GH - mycket stabil egg.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,3 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNMG 1106XNEN-GH
Sort	CA420M
Skärmaterial	VHM
Planskär	2 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	230 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		