

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 315/28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Skruv för klämki	229721
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Antal skär Z	28
max. utvändig diameter D_{\max}	324 mm
FästhålsØ	60 mm
total längd L_{tot}	63 mm

Klämkil	229720
Passande vändskär	PN.. 1106
Skär-Ø D _c	315 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720