

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1525, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223322 GG
GTIN	4960664732920
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

GL - ytorienterad geometri.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	0,12 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEG 1106XNEN-GL
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Planskär	2,6 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		