

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 315/44mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 315/44
GTIN	4960664732852
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	63 mm
Passande vändskär	PN.. 1106
Skär-Ø D_c	315 mm
Antal skär Z	44
Klämkil	229720
FästhålsØ	60 mm

Skruv för klämkil	229721
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
max. utvändig diameter D_{\max}	324 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Klämkil	229720
kilskruv	229721