

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223310 GG
GTIN	4960664732906
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

GM - allmän användning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,25 mm
Typ	GG
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNMG 1106XNEN-GM
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Planskär	2 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		