

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9525, Typ: ST900**

## Beställningsdata

Ordernummer	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

Planskärlängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 1,4$  mm.

## Teknisk beskrivning

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3,61 mm
Matning $f_z$ per tand	1 mm
Typ	ST900
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 0704ZEER M
Sort	HB9525
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	420 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	400 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	380 m/min	P
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		